

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку веб камеры OKLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Веб-камера предназначена для сканирования, обработки и передачи через интернет изображения в реальном времени. Используются для онлайн трансляций и совершения видеозвонков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип: веб-камера
- Разрешение видео: 1920 x 1080 P
- Сенсор: CMOS 2Мп, широкоугольная линза без искажений изображения
- Интерфейс подключения: USB 2.0
- Автоматическое управление: насыщенность, контрастность, баланс белого, экспозиция
- Поддержка протоколов: UVC/UVA
- Формат данных: MJPG/YUY2
- Функции: поддержка 3D шумоподавления, улучшенное изображение, динамическое повышение контрастности функций обработки
- Напряжение: 5В
- Угол обзора: 90°
- Длина кабеля: 1,5 метра
- Встроенный микрофон: да, стерео
- Шумоподавление: да
- Метод фокусировки: быстрый автофокус от 10 см
- Скорость: 30 кадров/сек
- Поддержка ОС: Windows, Android, Linux
- Размеры устройства: 90 x 30 x 76 мм
- Вес устройства: 100 г
- Материал: пластик/металл

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Веб-камера OK-C008FH
- Руководство пользователя

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Установите камеру при помощи универсального крепления.
Универсальное крепление позволяет легко и надежно закрепить камеру на горизонтальной поверхности или мониторе
2. Подключите USB-кабель к интерфейсу USB-порта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.
5. Устройство стоит использовать только в помещении.
6. Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
7. Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
8. В случае обнаружения неисправности устройства, а также для предъявления претензий к качеству оборудования, обращаться по месту приобретения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается использовать устройство на улице.
- Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
Срок годности: не ограничен
Не требует особых условий хранения и транспортировки.

